

Garant**Jointoyage 6GP38, Sommaire: 50ml****Données de commande**

N° commande	GG8069 50
GTIN	4067263137306
Classe d'article	00N

Description**Exécution:**

Dans la technique de fabrication d'assemblage, deux pièces ou plus sont raccordées les unes aux autres. Lors de l'utilisation de la colle, toute la surface d'assemblage est utilisée pour un raccord fixe. Une transmission élevée de la force et des charges dynamiques sont possibles (résistance élevée au cisaillement).

Type **6GP38**. Produit universel à durcissement rapide présentant une résistance maximale aux cisaillement statiques et aux charges dynamiques. Conçu pour la fixation des engrenages, des poulies et des produits de jointoyage pour arbres et rotors de moteurs électriques.

Caractéristique(s):

Contenu: 3 pièces

Remarque(s):

Nettoyer au préalable le matériau à usiner avec un nettoyant sans étiquetage 088004.

Description technique

Utilisable après	1 - 3 h
Température de stockage	5 - 23 °C

Base chimique	Méthacrylates
Durabilité	GARANT GreenPlus
Contenance	50 ml
Ecart maximal	0,25 mm
Viscosité dynamique	3000 - 6000 mPas
Point d'éclair	100 °C
Série	GreenPlus
Propriété	fluorescent sous la lumière UV
Propriété	durcissement rapide
Maniabilité après	5 - 15 min
Densité	1,09 g/cm ³
pour applications	Produits d'étanchéité pour filetages
pour applications	Jointoyage
Pour tailles de filetages M jusqu'à	M36
Forme	liquide
pour matériau	Métallurgie
Couple initial de décollement min.	40 Nm
Durée de conservation à partir de la date de fabrication	24 mois
Couleur	Vert
Classe de résistance	Très fort
Plage de températures	-55 - 180 °C
Type de produit	Produit de jointoyage

Accessoires

Jointoyage6GP38 Contenance 50 ml	088069 50
----------------------------------	-----------