

Garant**GARANT GreenPlus Flex Cleaner, Contenance (ml ou l): 500****Données de commande**

N° commande	GG8001 500
GTIN	4067263137801
Classe d'article	00N

Description**Exécution:**

Certification NSF. Convient à une utilisation dans l'industrie agroalimentaire.

Dégraissant polyvalent pour le nettoyage rapide d'huiles, d'émulsions et de graisses. Miscible à l'eau jusqu'à 1:10. Flacon pulvérisateur de 500 ml en PET 100 % recyclé. Rechargeable plusieurs fois.

Le Flex Cleaner convient également à une utilisation nécessitant peu de mousse dans les nettoyeurs haute pression et les équipements de nettoyage des sols, ce qui permet une utilisation flexible partout où la mousse est problématique. Lors du nettoyage, des surfaces en aluminium et en laiton sont particulièrement protégées contre le ternissement jusqu'à 75 °C. Le nettoyant permet d'obtenir une protection temporaire contre la corrosion. En cas d'application manuelle, vaporiser le produit de nettoyage et essuyer à l'aide d'un chiffon après avoir laissé agir quelques instants. En cas d'utilisation dans l'industrie agroalimentaire, rincer la surface abondamment à l'eau après le nettoyage.

- **Exempt de marquage.**
- **Utilisation manuelle et mécanique.**
- **Certification NSF pour l'industrie agroalimentaire.**

Caractéristique(s):

Contenu: 10 pièces

Description technique

Contenu	0,5 l
Forme	liquide
Couleur	transparent
Exécution	Flacon vaporisateur
Série	GreenPlus
Densité	1,01 g/cm ³
Température de stockage	2 - 35 °C
Durabilité	GARANT GreenPlus
Point d'ébullition	100 °C
pH	9
Type de produit	Nettoyants universels

Accessoires

GARANT GreenPlusFlex Cleaner Contenance (ml ou l) 500	088001 500
---	------------