

**TMSERROR, Ø disque / quantité: 125/250**

## Données de commande

N° commande	GG5350 125/250
GTIN	4067263138402
Classe d'article	GGN

## Description

### Exécution:

Structure ouverte; conception homogène; ponçage pratiquement inodore; tissu d'armature en fibre de verre pour une sécurité de travail maximale lors du meulage à froid; Ø d'alésage 22,23 mm. La teneur en fer, soufre et chlore étant inférieure à 0,1 %, convient au travail d'aciers inoxydables (INOX). Pour l'utilisation sur des meuleuses d'angle électriques et à air comprimé.

**Disque à tronçonner universel pour l'acier et l'INOX, bonne qualité de coupe et résistant.**

### Utilisation:

Pour coupe à main levée sur des meuleuses d'angle électriques et pneumatiques dont la vitesse de coupe maximale  $v_c$  est de 80 m/s.

### Spécification:

**A30Q-BF.** Bonne qualité de coupe et résistant. Correspond à 563500.

### Remarque(s):

L'épaisseur de disque doit correspondre au moins à 20 % de celle du matériau à tronçonner. Utiliser des disques de tronçonnage INOX avec vitesse de coupe réduite.

**Vente uniquement sous forme de jeu en paquet, pas de vente à l'unité! Informations de commande: 1 jeu = 1 paquet.**

## Description technique

Ø disque	125 mm
Forme	coudé
Vitesse de rotation max.	12200 min <sup>-1</sup>
Contenu	250
Forme	42
Spécification	A30Q-BF
Ø alésage	22,23 mm
Épaisseur de disque	2 mm
Pour épaisseurs de matériaux	6 - 10 mm
Abréviation de l'abrasif	A
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Angle d'attaque recommandé	90 degré
Optimisé pour le matériau	Acier.
Optimisé pour le matériau	INOX
Machine motrice	Meuleuses d'angle
Vitesse de rotation maximale	80 m/s
Type de produit	Disque de tronçonnage

## Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	moyennement adaptée		
INOX	moyennement adaptée		
Ti	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		

---

## Accessoires

Disque à tronçonner HOLEX Pro«2 en 1» Ø disque 125 mm

563500 125