



Tête micrométrique M03Speed KOMET®, Ø Dmin: 38mm



Données de commande

N° commande	238370 38
GTIN	4047109081581
Classe d'article	24I

Description

Exécution:

- Équilibrage dynamique dans le coulisseau pour des vitesses de rotation maximales.
- Système modulaire.
- Réglage de précision sans serrage supplémentaire.
- Avec raccordement ABS® pour une précision d'interchangeabilité optimal.
- Réglage approximatif rapide via l'outil à charioter.
- Arrosage interne avec jet dirigé sur l'arête de coupe.
- Pas d'approche minimum dans la plage des μm , au sein de la plage d'ajustage précis de 0,25 – 0,6 mm au \varnothing , en fonction de la plage de tournage.
- Les pas de réglage de précision s'élèvent à 0,002 mm par trait de graduation au \varnothing .
- Réglage et lecture aisés sans vernier grâce à une résolution élevée.

Utilisation:

En combinaison avec l'outil pont 238372.

Remarque(s):

Porte-plaquettes supplémentaires, p. ex.: pour usinage inverse et avec d'autres angles = 15°, 30°, 45°, etc. bientôt disponibles.

Outil pont, support de plaquettes et plaquettes à commander séparément.

Description technique

Cercle de coupe Ø D2 Usinage vers l'avant	Ø-3,2 mm
Porte-plaquettes	238374 38-50

Vitesse de rotation max.	31000 min ⁻¹
Réglage fin au Ø	0,4 mm
Ø min. D _{min}	38
Ø queue ABS® D _s	32
Outils ponts	238372 38; 50
Ø plage de broche	38 - 63 mm
Queue	ABS
Application de perçage	Perçage transversal
Application de perçage	convexe
Application de perçage	Sortie en biais
Arrosage interne	oui
Type de produit	Broche

Accessoires

Support de plaquettes 90° pour M03Speed KOMET®Vers l'avant Pour M03 Taille 38-50

238374 38-50