

Garant
Porte-outils à bride, à gauche, Dimension queue / plaquette: 25/12mm

Données de commande

N° commande	250017 25/12
GTIN	4045197649904
Classe d'article	21T

Description technique

Sous-plaquette	259031 2
Plaquette adaptée	CN.. 1204..
Taille de queue	25 mm
Longueur de tête L ₁	33 mm
Bride, vis, ressort	259035 2
Largeur fonctionnelle L ₄	32 mm
Vis pour sous-plaquette	259025 10
Code ISO porte-outils	DCLNR/L 2525M12
Taille plaquette	12 mm
Longueur totale L	150 mm
Série	QuickTurn
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à gauche
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	95 degré
Utilisation	Dressage

Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Sous-plaquette Type 2	259031 2
Vis pour sous-plaquette Type 10	259025 10
Bride complète Type 2	259035 2
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX20	674248 TX20
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500