

**Garant****Porte-outils à levier, à droite, Carré / plaquette: 16/09mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 250018 16/09  |
| GTIN             | 4045197649911 |
| Classe d'article | 21T           |

**Description technique**

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Plaquette adaptée                    | CN.. 09T3..     |
| Jeu de goupilles à ressort           | 259047 3        |
| Vis de levier                        | 259018 6        |
| Levier                               | 259015 9        |
| Sous-plaquette                       | 259031 27       |
| Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub> | 20 mm           |
| Longueur de tête L <sub>1</sub>      | 25 mm           |
| Code ISO porte-outils                | PCLNR/L 1616H09 |
| Taille de queue                      | 16 mm           |
| Taille plaquette                     | 9 mm            |
| Jeu de ressorts                      | 259044 5        |
| Longueur totale L                    | 100 mm          |
| Norme                                | Norme usine     |
| Type d'utilisation                   | à droite        |
| Arrosage interne                     | non             |
| Angle d'attaque κ                    | 95 degré        |

## Fiche technique

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| Utilisation     | Dressage                        |
| Utilisation     | Tournage longitudinal extérieur |
| Type de produit | Porte-outils à vis              |

### Accessoires

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Jeu de poinçons 10 pièces Type 3 | 259047 3  |
| Levier Type 9                    | 259015 9  |
| Sous-plaquette Type 27           | 259031 27 |
| Jeu de ressorts 10 pièces Type 5 | 259044 5  |
| VIS DE LEVIER Type 6             | 259018 6  |