

Garant
Porte-outils QuickTurn, à droite, Carré / plaque: 25/12mm

Données de commande

N° commande	250014 25/12
GTIN	4045197649843
Classe d'article	21U

Description
Utilisation:

Changement de plaque sans outil. **Déverrouillage par simple pression d'un bouton – Remplacement de l'arête – Verrouillage de la bride.**

Réduction simple et pratique des temps morts.

Arrosage interne: non

Code ISO porte-outils: DCLNR/L 2525M12

Plaque adaptée: CN.. 1204..

Largeur fonctionnelle L₄: 32 mm

Longueur de tête L₁: 32 mm

Longueur totale L: 150 mm

Sous-plaque: 259031 3

Description technique

Plaque adaptée	CN.. 1204..
Bride	259038 7
Vis pour sous-plaque	259025 4
Largeur fonctionnelle L ₄	32 mm
Sous-plaque	259031 3
Code ISO porte-outils	DCLNR/L 2525M12
Taille plaque	12 mm

Taille de queue	25 mm
Longueur de tête L ₁	32 mm
Longueur totale L	150 mm
Série	QuickTurn
Type d'utilisation	à droite
Norme	DIN ISO 5610
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	95 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Bride de serrage Type 11	259038 11
Bride de serrage Type 7	259038 7
Bride de serrage	259531
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15	674248 TX15
Sous-plaquette	259201
Vis pour sous-plaquette Type 4	259025 4
Vis pour sous-plaquette	259171
Sous-plaquette Type 3	259031 3
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500
Bride de serrage	259351