

**Garant****SNHX 1205 neutre, Type: ALU****Données de commande**

N° commande	218611 ALU
GTIN	4045197532138
Classe d'article	21A

**Description****Remarque(s):**

Valeurs indicatives d'utilisation pour  $a_e$  max.

Pour largeur de rainure  $a_p$ : 10 / 14 mm

Nuance: HU7710

Avance  $f_z$  par dent: 0,1 mm

Chanfrein réalisable: 0,3 mm

**Description technique**

Avance $f_z$ par dent	0,1 mm
Type	ALU
Chanfrein réalisable	0,3 mm
Nuance	HU7710
Code ISO plaquette	SNHX 1205
Type d'outils	Carbure

Epaisseur plan de travail	5,4 mm
Pour largeur de rainure $a_p$	10 / 14 mm
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour fraisage