

Garant
VDGT 11T208 FR, HU7810, Type: ALU


Données de commande

N° commande	211868 ALU
GTIN	4045197700407
Classe d'article	21A

Description

Exécution:

Substrat micrograins, surface du brise-copeaux polie – réduction extrême de la tendance au collage.

Remarque(s):

$a_{p\max} = 3 \text{ mm}$ pour l'ébauche avec $a_e = 1 \times D$.

Description technique

Type	ALU
Avance f_z	0,17 mm
Nombre de changements/dents	2
Rayon d'angle	0,8 mm
Code ISO plaquette	VDGT 11T208 FR
Nuance	HU7810
Type d'outils	Carbure

Type de produit

Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	1900 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	1900 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	500 m/min	N
CuZn	adaptée	400 m/min	N
Graphite, PRFV, PRFC	moyennement adaptée	100 m/min	N
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		