

Garant
Fraise à copier à 90°, Queue Weldon, Ø D / nombre de dents Z: 25/3mm


Données de commande

N° commande	211847 25/3
GTIN	4045197502148
Classe d'article	210

Description

Exécution:

Rigidité supérieure de l'outil grâce à une protection antitorsion entre la plaquette et son assise.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 0,9** avec l'embout **674252 réf. 7IP**.

Description technique

Plaquette adaptée	VDGT 11T2..
Longueur de col L_1	35 mm
Jeu de vis pour plaquettes	219801 (7IP; 0,9 Nm)
Longueur totale L_{tot}	90 mm
Ø queue D_s h6	25 mm
Ø dents D_c	25 mm
Nombre de dents Z	3
Perçage par interpolation Ø D_{min}	48 mm
Angle de plongée oblique α_{max}	4,01 degré
Longueur de plongée oblique L pour α_{max}	21,4 mm
Perçage par interpolation Ø D_{max}	48 mm

Perçage par interpolation a_p	3,5 mm
$\varnothing D_3$	23 mm
Type de queue	Queue Weldon
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Application de fraisage	Ramping
Arrosage interne	oui
Méthode d'usinage	MTC
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraises à copier

Accessoires

PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 7IP	674252 7IP
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 0,9 Nm	211750 0,9
Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219801