

## Garant

### Porte-outils à bride eco, court, droite, Carré / plaquette: 16/12 mm



## Données de commande

N° commande	250012 16/12
GTIN	4045197648372
Classe d'article	21U

## Description

### Exécution:

Avec arrosage directement sur l'arête de coupe. Grâce à l'arrosage via les gicleurs de précision, la contrainte thermique est réduite de manière ciblée et efficace, le jet de lubrifiant étant dirigé de manière optimale entre le copeau et l'arête de coupe. Permet d'augmenter la productivité, d'allonger la durée de vie et d'accroître la sécurité de process.

### Remarque(s):

Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT eco 319001 – 319886 ou pour une longueur de queue < 125 mm supplémentaire 317900.

Arrosage interne: oui

Code ISO porte-outils: PCLNR/L 1620X12

Plaquette adaptée: CN.. 1204..

Largeur fonctionnelle L<sub>4</sub>: 25 mm

Longueur de tête L<sub>1</sub>: 34 mm

Longueur totale L: 81 mm

Sous-plaquette: 259031 11

## Description technique

Plaquette adaptée	CN.. 1204..
Taille plaquette	12 mm
Taille de queue	16 mm
Code ISO porte-outils	PCLNR/L 1620X12
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	25 mm

Ressort	259046 1
Longueur de tête L <sub>1</sub>	34 mm
Vis de levier	259018 2
Sous-plaquette	259031 11
Levier	259015 3
Longueur totale L	81 mm
Type d'utilisation	droite
Norme	DIN ISO 5610
Arrosage interne	oui
Angle d'attaque κ	95 degré
Type de produit	Porte-outils à vis

---

## Accessoires

Sous-plaquette Type 11	259031 11
Levier Type 3	259015 3
Vis de levier Type 2	259018 2
Ressort Type 1	259046 1