

Garant
Porte-outils QuickTurn, à gauche, Carré / plaquette: 25/12mm

Données de commande

N° commande	250015 25/12
GTIN	4045197649867
Classe d'article	21U

Description
Utilisation:

Changement de plaquette sans outil. **Déverrouillage par simple pression d'un bouton – Remplacement de l'arête – Verrouillage de la bride.**

Réduction simple et pratique des temps morts.

Arrosage interne: non

Code ISO porte-outils: DCLNR/L 2525M12

Plaquette adaptée: CN.. 1204..

Largeur fonctionnelle L₄: 32 mm

Longueur de tête L₁: 32 mm

Longueur totale L: 150 mm

Sous-plaquette: 259031 3

Description technique

Code ISO porte-outils	DCLNR/L 2525M12
Taille de queue	25 mm
Vis pour sous-plaquette	259025 4
Sous-plaquette	259031 3
Taille plaquette	12 mm
Largeur fonctionnelle L ₄	32 mm
Plaquette adaptée	CN.. 1204..

Bride	259038 7
Longueur de tête L ₁	32 mm
Longueur totale L	150 mm
Série	QuickTurn
Type d'utilisation	à gauche
Norme	DIN ISO 5610
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	95 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Bride de serrage	259531
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500
Sous-plaquette Type 3	259031 3
Bride de serrage Type 11	259038 11
Vis pour sous-plaquette Type 4	259025 4
Vis pour sous-plaquette	259171
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15	674248 TX15
Bride de serrage Type 7	259038 7
Bride de serrage	259351
Sous-plaquette	259201