

Garant

**Fraise à dresser à 90° courte, Queue Weldon, Ø D / nombre de dents Z:
25/2mm**

**Données de commande**

N° commande	215705 25/2
GTIN	4045197410559
Classe d'article	210

Description**Exécution:**

Fraises à dresser avec pas différentiel pour fonctionnement très souple.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 5,0** avec l'embout **674252 réf. 15IP**.

Description technique

Longueur totale L_{tot}	100 mm
Ø dents D_c	25 mm
Jeu de vis pour plaquettes	219811 (15IP; 5,0 Nm)
Plaquette adaptée	AP.. 16..
Ø queue D_s h6	25 mm
Longueur de col L_1	44 mm

Nombre de dents Z	2
Type de queue	Queue Weldon
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Dressage
Pas des arêtes de coupe	Différent
Arrosage interne	oui
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à dresser

Accessoires

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 5,0 Nm	211750 5,0
Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219811
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP
Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219812