

**Garant**

**Fraise à dresser à 90° courte, Queue Weldon, Ø D / nombre de dents Z:  
32/3mm**

**Données de commande**

N° commande	215705 32/3
GTIN	4045197410566
Classe d'article	210

**Description****Exécution:**

Fraises à dresser avec pas différentiel pour fonctionnement très souple.

**Remarque(s):**

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 5,0** avec l'embout **674252 réf. 15IP**.

**Description technique**

Ø dents $D_c$	32 mm
Longueur de col $L_1$	50 mm
Plaquette adaptée	AP.. 16..
Jeu de vis pour plaquettes	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Longueur totale $L_{tot}$	110 mm
Ø queue $D_s$ h6	32 mm
Nombre de dents Z	3
Type de queue	Queue Weldon
Angle d'attaque $\kappa$	90 degré
Application de fraisage	Dressage
Pas des arêtes de coupe	Différent

Arrosage interne	oui
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à dresser

---

## Accessoires

PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 5,0 Nm	211750 5,0
Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219812