

Garant
APMT 060204 ER, HB7730, Type: GG


Données de commande

N° commande	215672 GG
GTIN	4045197601506
Classe d'article	21A

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0,25 \times D$. $a_p = 3 \text{ mm}$, $a_{p \max} = 4 \text{ mm}$.

Rayon d'angle: 0,4 mm

Avance f_z par dent: 0,08 mm

Description technique

Type	GG
Avance f_z par dent	0,08 mm
Rayon d'angle	0,4 mm
Série	Softcut®
Code ISO plaquette	APMT 060204 ER
Nuance	HB7730
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Fonte GG(G)	adaptée	250 m/min	K
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		