


**Garant****XDHW 10T310, HB7720, Type: ST1400**

## Données de commande

N° commande	211902 ST1400
GTIN	4045197479662
Classe d'article	21A

## Description

**Remarque(s):**Valeurs indicatives d'utilisation pour  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 2$  mm.Avance  $f_z$ : 0,2 mm

## Description technique

Type	ST1400
Avance $f_z$	0,2 mm
Rayon d'angle	1 mm
Code ISO plaquette	XDHW 10T310
Nuance	HB7720
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquette pour fraisage

## Données utilisateur

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	270 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	240 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	200 m/min	P
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	170 m/min	P
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	150 m/min	P
Acier < 55 HRC	adaptée	130 m/min	H
Acier < 60 HRC	moyennement adaptée	100 m/min	H
Fonte GG(G)	adaptée	220 m/min	K
CuZn	moyennement adaptée	500 m/min	N
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		