

Garant
Lame de perçage HiPer-Drill h7, HB7630, Ø D: 30,25 mm

Données de commande

N° commande	231650 30,25
GTIN	4045197605290
Classe d'article	21M

Description
Exécution:

Plaquette de coupe rectifiée de manière prismatique pour un positionnement précis et une assise stable.

Précision de concentricité à l'état monté $\leq 20 \mu\text{m}$. Pour alésages jusqu'à la précision IT9.

Remarque(s):

Autres dimensions disponibles sur demande. Les données de coupe sont valables pour l'élément de base $5 \times D$.

Effectuer les alésages pilotes exclusivement avec une plaquette de coupe de même type.

Pour Ø élément de base D: 30 mm

Avance f dans l'INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$: 0,31 mm/tr

Description technique

Avance f dans l'INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,31 mm/tr
Ø D	30,25 mm
Pour Ø élément de base D	30 mm
Nombre de changements/dents	1

Nuance	HB7630
Type d'outils	Carbure
Angle de pointe	135 degré
Nombre de dents Z	2
Type de produit	Inserts de coupe pour perçage

Accessoires

Vis Torx Plus® Taille empreinte 15IP1	231999 15IP1
---------------------------------------	--------------