

Garant
Fraise à copier (RD..07) 0° négatif, avec filetage, Ø D: 25mm

Données de commande

N° commande	212100 25
GTIN	4045197193599
Classe d'article	210

Description
Exécution:

Corps de fraise avec pas différentiel pour un fonctionnement sans vibrations.

- **Précision de concentricité et de surface élevée.**
- **Repositionnement progressif de la plaquette en cas d'usure des arêtes de coupe.**

Remarque(s):

$a_{p\max} = 1,5$ mm.

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 1,2** avec l'embout **674252 réf. 8IP**.

Description technique

Longueur totale L_{tot}	35 mm
Ø D_1 h6	12,5 mm
Filetage attachement M	M12
Ø D_2	20,7 mm
Jeu de vis pour plaquettes	219803 (8IP; 1,2 Nm)
Ø dents D_c	25 mm
Plaquette adaptée	RD.. 0702
Ø D_3	18 mm

Nombre de dents Z	5
Arrosage interne	oui
Longueur de plongée oblique L pour α_{\max}	16,21 mm
Perçage par interpolation $\varnothing D_{\min}$	43 mm
Perçage par interpolation a_p	1,5 mm
Angle de plongée oblique α_{\max}	1,73 degré
Perçage par interpolation $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Type de queue	avec filetage
Fraise adaptée à la forme de la plaquette	ronde
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Application de fraisage	Ramping
Pas des arêtes de coupe	Différent
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219803
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 6IP	674252 6IP
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 1,2 Nm	211750 1,2