

Garant
Fraises à copier 0° négatif, avec filetage, Ø D / nombre de dents Z: 10/2mm

Données de commande

N° commande	212087 10/2
GTIN	4045197549570
Classe d'article	210

Description
Exécution:

Corps de fraise avec pas différentiel pour un fonctionnement sans vibrations.

- **Précision de concentricité et de surface élevée.**
- **Repositionnement progressif de la plaquette en cas d'usure des arêtes de coupe.**

Remarque(s):

$a_{p\max} = 1,1$ mm.

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 0,6** avec l'embout **674252 réf. 6IP**.

Description technique

Filetage attachement M	M5
Ø D ₂	9,75 mm
Ø dents D _c	10 mm
Ø D ₁ h6	5,5 mm
Jeu de vis pour plaquettes	219802 (6IP; 0,6 Nm)
Ø D ₃	5 mm
Longueur totale L _{tot}	20 mm
Plaquette adaptée	RD.. 0501
Nombre de dents Z	2

Arrosage interne	oui
Longueur de plongée oblique L pour α_{\max}	3,72 mm
Perçage par interpolation $\varnothing D_{\min}$	15 mm
Perçage par interpolation a_p	1,1 mm
Angle de plongée oblique α_{\max}	5,37 degré
Perçage par interpolation $\varnothing D_{\max}$	18 mm
Type de queue	avec filetage
Fraise adaptée à la forme de la plaquette	ronde
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Application de fraisage	Ramping
Pas des arêtes de coupe	Différent
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

Accessoires

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 0,6 Nm	211750 0,6
Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219802
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 6IP	674252 6IP