


**CNMG 120404, Nuance: CA510**

**Données de commande**

N° commande	250102 CA510
GTIN	4960664696826
Classe d'article	25E

**Description**

CNMG 120404 CA510 Nuance: CA510

Brise-copeaux: PQ

Prof. coupe  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm

Avance f: 0,13 - 0,4 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 180 - 590 m/min

**Description technique**

Brise-copeaux	PQ
Prof. coupe $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Rayon d'angle	0,4 mm
Condition de coupe	Continue
Application principale	P
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	180 - 590 m/min
Avance f	0,13 - 0,4 mm/tr

Nuance	CA510
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMG 120404
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage