

Garant
APEX 160404 PDFR, HB7510, Type: ALU

Données de commande

N° commande	215720 ALU
GTIN	4045197410900
Classe d'article	21A

Description
Remarque(s):

Les valeurs indicatives d'utilisation sont valables pour les fraises 215705 à 215717: $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p_{max}} = 7$ mm.

Epaisseur plan de travail: 4,76 mm

Rayon d'angle: 0,4 mm

Avance f_z par dent: 0,18 mm

Description technique

Type	ALU
Avance f_z par dent	0,18 mm
Rayon d'angle	0,4 mm
Code ISO plaquette	APEX 160404 PDFR
Nuance	HB7510
Type d'outils	Carbure

Epaisseur plan de travail	4,76 mm
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	700 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	500 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	350 m/min	N
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		