

Garant**CN. G 120408, Nuance: HB7215**

Données de commande

N° commande	250158 HB7215
GTIN	4045197661241
Classe d'article	21G

Description

CN. G 120408 HB7215 Nuance: HB7215

Brise-copeaux: GM

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 1 - 5 mm

Avance f: 0,25 - 0,6 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 180 - 300 m/min

Description technique

Brise-copeaux	GM
Prof. coupe a_p	1 - 5 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	180 - 300 m/min
Rayon d'angle	0,8 mm
Application principale	K
Condition de coupe	Fortement intermittente
Avance f	0,25 - 0,6 mm/tr

Nuance	HB7215
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMG 120408
Nombre de changements/dents	4
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage