

**Garant**
**CN. G 120404, Nuance: HB7215**


## Données de commande

N° commande	250156 HB7215
GTIN	4045197661043
Classe d'article	21G

## Description

CN. G 120404 HB7215 Nuance: HB7215

Brise-copeaux: GM

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 1 - 5 mm

Avance  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 180 - 300 m/min

## Description technique

Application principale	K
Rayon d'angle	0,4 mm
Avance $f$	0,25 - 0,6 mm/tr
Condition de coupe	Fortement intermittente
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	180 - 300 m/min
Prof. coupe $a_p$	1 - 5 mm
Brise-copeaux	GM

Nuance	HB7215
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMG 120404
Nombre de changements/dents	4
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage