

Garant
CN. G 120404, Nuance: HU7305


Données de commande

N° commande	250156 HU7305
GTIN	4045197661067
Classe d'article	21G

Description

CN. G 120404 HU7305 Nuance: HU7305

Brise-copeaux: AM

Tolérance: G

Prof. coupe a_p : 0,5 - 5 mm

Avance f: 0,1 - 0,6 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 400 - 600 m/min

Description technique

Rayon d'angle	0,4 mm
Prof. coupe a_p	0,5 - 5 mm
Avance f	0,1 - 0,6 mm/tr
Brise-copeaux	AM
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Vitesse de coupe v_c Application principale	400 - 600 m/min
Application principale	N

Nuance	HU7305
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNGG 120404
Nombre de changements/dents	4
Tolérance	G
Type de produit	Plaquette pour tournage