



Plaquette de fraisage BDMT 070302 ER-JT, pour fraises à dresser, PR1825



Données de commande

N° commande	227138 ST1400
GTIN	4960664028115
Classe d'article	25A

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0,3 \times D$. 90° précis jusqu'à $a_p = 4$ mm.

Description technique

Avance f_z par dent	0,07 – 0,11 mm
Type	ST1400
Rayon d'angle	0,2 mm
Nuance	PR1825
Code ISO plaquette	BDMT 070302 ER-JT
Nuance	PR1825
Type d'outils	Carbure
Revêtement	revêtu
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	200 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	180 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	180 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	140 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	180 m/min	M
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		
Air	adaptée		