

**Garant**
**APMX 16..08 TR, HB7525, Type: ST900**

**Données de commande**

N° commande	215733 ST900
GTIN	4045197554444
Classe d'article	21A

**Description**
**Remarque(s):**

Les valeurs indicatives d'utilisation sont valables pour les fraises 215705 à 215717:  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p_{max}} = 7$  mm.

Épaisseur plan de travail: 5,76 mm

Rayon d'angle: 0,8 mm

Avance  $f_z$  par dent: 0,18 mm

**Description technique**

Avance $f_z$ par dent	0,18 mm
Type	ST900
Porte-outils adapté	AP..1604
Rayon d'angle	0,8 mm
Code ISO plaquette	APMX 16..08 TR
Nuance	HB7525

Type d'outils	Carbure
Epaisseur plan de travail	5,76 mm
Type de produit	Plaquette pour fraisage

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	340 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	235 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	195 m/min	P
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	190 m/min	P
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	175 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	220 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	140 m/min	M
Fonte GG(G)	moyennement adaptée	150 m/min	K
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
av. arrosage min.	adaptée		
à sec	adaptée		
Air	adaptée		