

**Plaquette de fraisage BDMT 070304 ER-JS, pour fraises à dresser, PR1835****Données de commande**

N° commande	227152 INOX
GTIN	4960664026166
Classe d'article	25A

Description**Remarque(s):**

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0,3 \times D$. 90° précis jusqu'à $a_p = 4$ mm.

Description technique

Nuance	PR1835
Rayon d'angle	0,4 mm
Avance f_z par dent	0,05 – 0,08 mm
Type	INOX
Code ISO plaquette	BDMT 070304 ER-JS
Nuance	PR1835
Type d'outils	Carbure
Revêtement	revêtu
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adaptée	50 m/min	S
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		
Air	adaptée		