



## Fraise à dresser à 90° 5720VZ16, Queue cylindrique, Ø D / nombre de dents Z: 32/2mm



### Données de commande

N° commande	220800 32/2
GTIN	2050002058248
Classe d'article	28R

### Description

#### Exécution:

Les corps de fraise avec queue cylindrique sont équilibrés à une valeur  $G = 6,3$  à 30000 tr/min. Les fraises à alésage et les fraises à interface modulaire doivent être équilibrées avec le porte-outils avant l'usinage à grande vitesse. Leur construction permet l'installation de toutes les plaquettes à rayon jusqu'à  $r_e=6,0\text{mm}$  sans modification du porte-outils ni correction de longueur.

### Description technique

Ø dents $D_c$	32 mm
Plaquette adaptée	ZD.. 16M5
Longueur de col $L_1$	75 mm
Profondeur de coupe max. $a_{p\max}$	16 mm
Longueur totale $L_{\text{tot}}$	135 mm
Ø queue $D_s$ h6	32 mm
Vis pour plaquette	229900 (TP20; 6,0 Nm)
Nombre de dents Z	2
Angle de plongée oblique $\alpha_{\max}$	6,35 degré
Perçage par interpolation Ø $D_{\max}$	62 mm
Perçage par interpolation Ø $D_{\min}$	48 mm
Perçage par interpolation $a_p$	4 mm

Longueur de plongée oblique L pour $\alpha_{\max}$	22,5 mm
$\varnothing D_3$	16 mm
Type de queue	Queue cylindrique
Angle d'attaque $\kappa$	90 degré
Application de fraisage	Dressage
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Arrosage interne	oui
Type de produit	Fraise à dresser

## Accessoires

Vis de serrage	229900
----------------	--------