



## Tête d'alésage REAMAX® TS H7 KOMET Cermet ASG4000, DST, Ø nom. D: 50 mm



### Données de commande

N° commande	239816 50
GTIN	4047109236684
Classe d'article	27E

### Description

#### Exécution:

Têtes d'alésage à denture droite, **rectifiées pour l'ajustement H7.**

Géométrie de coupe adaptée à l'application. Ajustabilité extrêmement précise pour la compensation d'usure et pour obtenir des tolérances de base minimales à partir de IT4. Trous débouchants possibles jusqu'à 5×D.

Dans la géométrie **ASG4000**, denture droite avec angle d'attaque de 25°.

Spécialement conçu pour les **trous débouchants dans l'acier.**

#### Remarque(s):

- **Autres dimensions rapidement disponibles sur demande.**
- **Porte-outils correspondants, voir 239880 – 239940.**
- **Les valeurs indicatives d'utilisation sont valables pour les trous débouchants.**

Arrosage interne: oui

pour porte-outils 239880 – 239940: 42 – 51,99

Long. coupe l<sub>1</sub>: 6 mm

Long. tête l: 25 mm

Nombre de dents Z: 8

Avance f dans l'acier < 750 N/mm<sup>2</sup>: 1,2 mm/tr

### Description technique

Long. tête l	25 mm
--------------	-------

Nombre de dents Z	8
Ø nom. D	50 mm
Avance f dans l'acier < 750 N/mm <sup>2</sup> pour porte-outils 239880 – 239940	1,2 mm/tr 42 – 51,99
Long. coupe l <sub>1</sub>	6 mm
Revêtement	DST
Tolérance de perçage	H7
Utilisation avec le type d'alésage	Pour les trous débouchants
Arrosage interne	oui
Type de produit	Inserts de coupe pour alésage

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	180 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	160 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	140 m/min	P
av. arrosage max.	adaptée		