


**CNMG 120404, Nuance: CA4515****Données de commande**

N° commande	250210 CA4515
GTIN	4960664599967
Classe d'article	25E

Description

CNMG 120404 CA4515 Nuance: CA4515

Brise-copeaux: STD

Prof. coupe a_p : 0,5 - 7 mm

Avance f: 0,05 - 0,7 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 110 - 360 m/min

Description technique

Prof. coupe a_p	0,5 - 7 mm
Brise-copeaux	STD
Rayon d'angle	0,4 mm
Application principale	K
Avance f	0,05 - 0,7 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale	110 - 360 m/min
Condition de coupe	Légèrement intermittente

Nuance	CA4515
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMG 120404
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage