



## CNMG 120412 Wiper, Nuance: CA510



### Données de commande

N° commande	250215 CA510
GTIN	4960664696987
Classe d'article	25E

### Description

CNMG 120412 Wiper CA510 Nuance: CA510

Brise-copeaux: WQ

Prof. coupe  $a_p$ : 1 - 3,5 mm

Avance f: 0,15 - 0,35 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 80 - 450 m/min

### Description technique

Brise-copeaux	WQ
Prof. coupe $a_p$	1 - 3,5 mm
Rayon d'angle	1,2 mm
Application principale	P
Avance f	0,15 - 0,35 mm/tr
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	80 - 450 m/min
Condition de coupe	Continue
Nuance	CA510

Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMG 120412
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage