


**CNMG 120408, Nuance: SP4019**

**Données de commande**

N° commande	250184 SP4019
GTIN	
Classe d'article	28A

**Description**

CNMG 120408 SP4019 Nuance: SP4019

Brise-copeaux: 3J

Prof. coupe  $a_p$ : 1 - 4 mm

Avance  $f$ : 0,15 - 0,4 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 120 - 300 m/min

Vitesse de coupe  $v_c$  Application secondaire: 40 - 110 m/min

**Description technique**

Brise-copeaux	3J
Vitesse de coupe $v_c$ Application secondaire	40 - 110 m/min
Avance $f$	0,15 - 0,4 mm/tr
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	120 - 300 m/min
Rayon d'angle	0,8 mm
Application secondaire	S
Application principale	M

Condition de coupe	Continue
Prof. coupe $a_p$	1 - 4 mm
Nuance	SP4019
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMG 120408
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage