

**Garant**

**Fraise à copier (RD..10) négatif 0°, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z:  
42/6mm**


**Données de commande**

N° commande	212125 42/6
GTIN	4045197192592
Classe d'article	210

**Description**
**Exécution:**

Corps de fraise avec pas différentiel pour un fonctionnement sans vibrations.

- **Précision de concentricité et de surface élevée.**
- **Repositionnement progressif de la plaquette en cas d'usure des arêtes de coupe.**

**Remarque(s):**

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 3,8** avec l'embout **674252 réf. 15IP**.

$a_{p\max} = 2 \text{ mm}$ .

**Description technique**

Ø dents $D_c$	42 mm
Longueur totale $L_{\text{tot}}$	40 mm
Ø fixation	16 mm
Jeu de vis pour plaquettes	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Plaquette adaptée	RD..1003
Ø $D_3$	32 mm

Nombre de dents Z	6
Arrosage interne	oui
Perçage par interpolation $\varnothing D_{\min}$	74 mm
Perçage par interpolation $\varnothing D_{\max}$	82 mm
Perçage par interpolation $a_p$	2 mm
Longueur de plongée oblique L pour $\alpha_{\max}$	29,45 mm
Angle de plongée oblique $\alpha_{\max}$	1,36 degré
Angle d'attaque $\kappa$	15 - 30 degré
Fz Helix	0,7
Type de queue	avec alésage
Fraise adaptée à la forme de la plaquette	ronde
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Application de fraisage	Ramping
Pas des arêtes de coupe	Différent
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

## Accessoires

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 3,8 Nm	211750 3,8
Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219804
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP