

Garant
Fraise à dresser à 90°, Queue Weldon, Ø D / nombre de dents Z: 20/3mm


Données de commande

N° commande	215800 20/3
GTIN	4045197133168
Classe d'article	210

Description

Utilisation:

Utilisation universelle dans tous les matériaux.

- **Détourage et rainurage, copiage vers l'intérieur, interpolation hélicoïdale, fraisage-perçage par interpolation.**

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 1,2** avec l'embout **674252 réf. 8IP**.

- **Remplacer les vis de serrage des plaquettes après une longue utilisation. Ne les utiliser que si elles sont bien graissées (p. ex. avec de la pâte au cuivre).**

Description technique

Ø queue D _s h6	20 mm
Longueur totale L _{tot}	90 mm
Jeu de vis pour plaquettes	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Longueur de col L ₁	40 mm
Plaquette adaptée	AP.. 1003..
Ø dents D _c	20 mm
Nombre de dents Z	3
Longueur de plongée oblique L pour α _{max}	14,85 mm
Perçage par interpolation Ø D _{max}	38 mm

Perçage par interpolation $\varnothing D_{\min}$	37 mm
Angle de plongée oblique α_{\max}	0,96 degré
$\varnothing D_3$	17 mm
Type de queue	Queue Weldon
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Dressage
Application de fraisage	Fraisage par interpolation
Application de fraisage	Ramping
Arrosage interne	oui
Méthode d'usinage	MTC
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à dresser

Accessoires

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP
Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219814