



Porte-outils pour barres d'alésage BMT, BMT: 55-100



Données de commande

N° commande	319888 55-100
GTIN	4069515001410
Classe d'article	31V

Description

Exécution:

Pour arrosage interne et externe.

Porte-outils de haute précision adaptés aux machines, pour une utilisation flexible sur les machines à broche principale et à contre-broche. Surfaces de contact et fonctionnelle rectifiées. Adaptation parfaite aux tours correspondants.

Conviens aux systèmes de lubrification efficaces tels que GARANT eco ou autres. Profil extérieur optimisé.

Avantage(s):

- **Construction optimisée en fonction du poids et de la géométrie.**
- **Sécurité de processus grâce aux matériaux de haute qualité et à la longévité des outils.**
- **Brunissage pour une meilleure protection anticorrosion.**
- **Avec gicleurs à bille protégés, jusqu'à 80 bars.**

Utilisation:

Usinage intérieur et extérieur sur des tours CNC avec tourelles revolver BMT.

Pour l'usinage intérieur avec un porte-outils pour barre d'alésage ou un foret à plaquettes.

Adapté(s) pour:

Tours CNC avec tourelles revolver BMT.

Remarque(s):

Autres porte-outils BMT de différentes tailles et dimensions disponibles sur demande.

Description technique

L ₁	64 mm
L ₂	64 mm
d _a	40 mm
h ₁	85 mm
l ₁	130 mm
x	100 mm
Z	60 mm
L ₃	20 mm
Type de produit	Porte-outils