

Garant
Fraise à dresser à 90°, Queue Weldon, Ø D / Zeff: 25/3mm


Données de commande

N° commande	215860 25/3
GTIN	4045197133298
Classe d'article	210

Description

Exécution:

Excellent enlèvement des copeaux, car utilisation de 2 ou 3 dents par rotation.

Utilisation:

Pour le fraisage par interpolation et le contournage.

Remarque(s):

Ne pas utiliser pour le fraisage en plongée oblique et par interpolation!

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 1,2 avec l'embout 674252 réf. 8IP.

Description technique

Longueur totale L_{tot}	110 mm
Jeu de vis pour plaquettes	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Plaquette adaptée	AP.. 1003
Profondeur de coupe max. $a_{p\ max}$	28 mm
Nombre de dents effectif Z_{eff}	3
Ø dents D_c	25 mm
Ø queue D_s h6	25 mm
Longueur de col L_1	52 mm
Nombre de plaquettes	9
Type de queue	Queue Weldon

Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Dressage
Arrosage interne	oui
Méthode d'usinage	MTC
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à dresser

Accessoires

PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP
Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219814
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 1,2 Nm	211750 1,2