

**Garant**

### Porte-outils pour barres d'alésage BMT, BMT: 65-100



#### Données de commande

N° commande	319888 65-100
GTIN	4069515001489
Classe d'article	31V

#### Description

##### Exécution:

Pour arrosage interne et externe.

Porte-outils de haute précision adaptés aux machines, pour une utilisation flexible sur les machines à broche principale et à contre-broche. Surfaces de contact et fonctionnelle rectifiées. Adaptation parfaite aux tours correspondants.

Conviens aux systèmes de lubrification efficaces tels que GARANT eco ou autres. Profil extérieur optimisé.

##### Avantage(s):

- **Construction optimisée en fonction du poids et de la géométrie.**
- **Sécurité de processus grâce aux matériaux de haute qualité et à la longévité des outils.**
- **Brunissage pour une meilleure protection anticorrosion.**
- **Avec gicleurs à bille protégés, jusqu'à 80 bars.**

##### Utilisation:

Usinage intérieur et extérieur sur des tours CNC avec tourelles revolver BMT.

Pour l'usinage intérieur avec un porte-outils pour barre d'alésage ou un foret à plaquettes.

##### Adapté(s) pour:

Tours CNC avec tourelles revolver BMT.

##### Remarque(s):

Autres porte-outils BMT de différentes tailles et dimensions disponibles sur demande.

## Fiche technique

### Description technique

d <sub>a</sub>	40 mm
L <sub>1</sub>	73 mm
L <sub>2</sub>	70 mm
L <sub>3</sub>	7 mm
h <sub>1</sub>	96 mm
x	100 mm
l <sub>1</sub>	131 mm
Z	77 mm
Type de produit	Porte-outils