



CC. T 060204, Nuance: CA525



Données de commande

N° commande	260092 CA525
GTIN	4960664678976
Classe d'article	25E

Description

CC. T 060204 CA525 Nuance: CA525

Brise-copeaux: HQ

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avance f: 0,05 - 0,25 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 80 - 330 m/min

Description technique

Rayon d'angle	0,4 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 330 m/min
Prof. coupe a_p	0,5 - 2,5 mm
Application principale	P
Avance f	0,05 - 0,25 mm/tr
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	HQ

Nuance	CA525
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CCMT 060204
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage