

Garant**CC. T 09T302, Nuance: HU7310**

Données de commande

N° commande	260148 HU7310
GTIN	4045197667908
Classe d'article	21G

Description technique

Condition de coupe	Continue
Prof. coupe a_p	0,1 - 4 mm
Application principale	N
Brise-copeaux	AM
Avance f	0,05 - 0,5 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale	350 - 600 m/min
Rayon d'angle	0,2 mm
Nuance	HU7310
Classement finition/ébauche	Finition
Classement finition/ébauche	Finition
Classement finition/ébauche	Finition

Type d'outils	Carbure
Revêtement	non revêtu
Code ISO plaquette	CCGT 09T302
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	G
Type de produit	Plaquette pour tournage