

**Taraud machine GARANT Vap Tap HSS-E Type C, vaporisé, M: M27****Données de commande**

N° commande	135805 M27
GTIN	4069515002356
Classe d'article	13V

Description**Exécution:****Type C** (entrée sur 2 – 3 filets).**Type C** (entrée sur 2 – 3 filets).**Description technique**

Carré corps □	16 mm
Classe de tolérance	ISO 2 6H
Filetage Ø	27 mm
Ø queue D _s	20 mm
Type d'outils	HSS E
Profondeur de filetage	81 mm
Nombre de dents Z	4
Pas de filetage	3 mm
Ø perçage	24 mm
Type de filetage	M
Longueur totale L	160 mm
Nombre de goujures	4
Norme	DIN 376
Taille de filetage	M27

Fiche technique

Revêtement	vaporisé
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	C
Angle d'hélice	40 degré
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3xD pour les trous borgnes
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage dynamique
Bague de couleur	Vert
Série	Vap Tap
Type de produit	Tarauds

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	18 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	13 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	18 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	15 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	15 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	6 m/min	M
CuZn	moyennement adaptée	15 m/min	N
Uni	adaptée		
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		