

Garant**ZDHT 150508FR-F10 Revêtement diamant, HB7805, Type: ALU****Données de commande**

N° commande	211765 ALU
GTIN	4067263107088
Classe d'article	21A

Description**Exécution:**

Plaquettes rectifiées en périphérie pour un positionnement précis dans le porte-outils. Substrat micrograin performant de la toute dernière génération de nuances de coupe. Préparation optimisée des arêtes de coupe pour une utilisation dans des matériaux faciles à usiner.

Description technique

Avance f_z par dent	0,1 - 0,25 mm
Rayon d'angle	0,8 mm
Code ISO plaquette	ZDHT 150508FR-F10
Nuance	HB7805
Type d'outils	HM
Revêtement	revêtu
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	2000 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	2000 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	1400 m/min	N
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		