

Garant
CC. T 09T302, Nuance: HB7310


Données de commande

N° commande	260148 HB7310
GTIN	4045197667885
Classe d'article	21G

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	350 - 600 m/min
Brise-copeaux	AM
Prof. coupe a_p	0,1 - 4 mm
Avance f	0,05 - 0,5 mm/tr
Condition de coupe	Continue
Application principale	N
Rayon d'angle	0,2 mm
Nuance	HB7310
Classement finition/ébauche	Finition
Classement finition/ébauche	Finition
Classement finition/ébauche	Finition

Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CCGT 09T302
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	G
Type de produit	Plaquette pour tournage