

Garant
DN. G 110408, Nuance: HB7415


Données de commande

N° commande	250754 HB7415
GTIN	4045197667106
Classe d'article	21G

Description

DN. G 110408 HB7415 Nuance: HB7415

Brise-copeaux: TIM

Tolérance: M

 Prof. coupe a_p : 0,5 - 4 mm

 Avance f : 0,1 - 0,25 mm/tr

 Vitesse de coupe v_c Application principale: 50 - 70 m/min

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 70 m/min
Condition de coupe	Continue
Application principale	S
Prof. coupe a_p	0,5 - 4 mm
Rayon d'angle	0,8 mm
Avance f	0,1 - 0,25 mm/tr
Brise-copeaux	TIM

Nuance	HB7415
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DNMG 110408
Nombre de changements/dents	4
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage