

Garant**CC. T 09T302, Nuance: CB7010**

Données de commande

N° commande	260148 CB7010
GTIN	4045197667823
Classe d'article	21G

Description

CC. T 09T302 CB7010 Nuance: CB7010
Brise-copeaux: SM
Tolérance: M
Prof. coupe a_p : 0,2 - 4 mm
Avance f : 0,1 - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale: 90 - 240 m/min

Description technique

Prof. coupe a_p	0,2 - 4 mm
Condition de coupe	Continue
Application principale	P
Vitesse de coupe v_c Application principale	90 - 240 m/min
Application secondaire	M
Rayon d'angle	0,2 mm

Vitesse de coupe v_c Application secondaire	70 - 180 m/min
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Brise-copeaux	SM
Nuance	CB7010
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Cermet
Code ISO plaquette	CCMT 09T302
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage