



## Foret à plaquettes KOMET KUB Pentron® Queue cylindrique, 5×D, Ø DC m7: 41,5mm



### Données de commande

N° commande	236602 41,5
GTIN	4047109201460
Classe d'article	24P

### Description

#### Exécution:

- **Durée de vie et performances supérieures grâce à une résistance optimale du corps de base et à un traitement de surface spécial.**
- **Excellente précision dans des conditions de perçage extrêmement difficiles.**
- **Stockage économique grâce aux plaquettes intérieures et extérieures identiques.**
- **Possibilité de perçage excentré jusqu'à  $V_{max} = 0,25$  mm. Ø maximal possible par sélection =  $D + 0,5$  mm.**

**Tolérance d'alésage :**  $\varnothing D - 0,1 / + 0,35$

#### Utilisation:

- **Pour des conditions d'usinage extrêmes.**

Avec plaquettes 236605 – 236610.

#### Livraison:

Avec vis de serrage (sans plaquettes).

#### Recommandation(s):

<strong>Au début du perçage</strong>, réduire l'avance à 70%.

#### Remarque(s):

Modèle avec queue PSC disponible sur demande.

Exécution 2×D et 3×D avec queue ABS® et dimensions en pouces disponible sur demande.

### Description technique

Ø queue $D_s$	40 mm
Nombre de dents Z	1
Long. utile $L_1$	210 mm

Code ISO plaquette	SOGX 120408 42-...
Jeu de vis pour plaquettes	239652 20IP (6,3 Nm)
Long. queue L <sub>s</sub>	68 mm
Série	KUB Pentron®
Ø nom. D	41,5
Longueur de col L <sub>A</sub>	239 mm
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à	5×D
Queue	ISO 9766
Application de perçage	Centrage sous condition
Application de perçage	Convexe sous condition
Application de perçage	Perçage transversal sous condition
Application de perçage	Perçage en paquet sous condition
Application de perçage	Sortie en oblique sous condition
Application de perçage	Pré-perçage en oblique sous condition
Arrosage interne	oui
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Forets à plaquettes

## Accessoires

Jeu de vis de serrage Torx Plus® 10 pièces Taille empreinte 20IP	239652 20IP
Lame 8 mm, avec aimantet porte-embouts 1/4 pouce Longueur totale 50 mm	659874 50
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 20IP	674252 20IP
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659957 1600

