

Garant
DN.G 150608, Nuance: HB7415


Données de commande

N° commande	250762 HB7415
GTIN	4045197663498
Classe d'article	21G

Description

DN.G 150608 HB7415 Nuance: HB7415
 Brise-copeaux: TIM
 Tolérance: M
 Prof. coupe a_p : 0,5 - 4 mm
 Avance f : 0,1 - 0,25 mm/tr
 Vitesse de coupe v_c Application principale: 50 - 70 m/min

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 70 m/min
Application principale	S
Avance f	0,1 - 0,25 mm/tr
Condition de coupe	Continue
Rayon d'angle	0,8 mm
Brise-copeaux	TIM
Prof. coupe a_p	0,5 - 4 mm

Nuance	HB7415
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DNMG 150608
Nombre de changements/dents	4
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage