


CNMG 120416, Nuance: CA6525

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 250216 CA6525 |
| GTIN | 4960664471379 |
| Classe d'article | 25E |

Description

CNMG 120416 CA6525 Nuance: CA6525

Brise-copeaux: MS

Prof. coupe a_p : 0,7 - 4 mm

Avance f: 0,1 - 0,35 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 60 - 220 m/min

Description technique

| | |
|---|--------------------------|
| Vitesse de coupe v_c Application principale | 60 - 220 m/min |
| Application principale | M |
| Condition de coupe | Légèrement intermittente |
| Avance f | 0,1 - 0,35 mm/tr |
| Prof. coupe a_p | 0,7 - 4 mm |
| Rayon d'angle | 1,6 mm |
| Brise-copeaux | MS |

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Nuance | CA6525 |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition |
| Type d'outils | Carbure |
| Code ISO plaquette | CNMG 120416 |
| Nombre de changements/dents | 4 |
| Type de produit | Plaquette pour tournage |