

Garant**CC. T 09T308, Nuance: HB7020**

Données de commande

N° commande	260152 HB7020
GTIN	4045197698865
Classe d'article	21G

Description

CC. T 09T308 HB7020 Nuance: HB7020

Brise-copeaux: SM

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,2 - 4 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 350 m/min

Description technique

Application principale	P
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 350 m/min
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Prof. coupe a_p	0,2 - 4 mm
Rayon d'angle	0,8 mm
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr

Brise-copeaux	SM
Nuance	HB7020
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CCMT 09T308
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage