



### Porte-outils pour barres d'alésage BMT, BMT: 60



#### Données de commande

N° commande	319887 60
GTIN	4069515004633
Classe d'article	32U

#### Description

##### Exécution:

Porte-outils de haute précision adaptés aux machines, pour une utilisation flexible sur les machines à broche principale et à contre-broche. Surfaces de contact et fonctionnelle rectifiées. Adaptation parfaite aux tours correspondants.

Pour arrosage interne et externe.

##### Avantage(s):

- Construction optimisée en fonction du poids et de la géométrie.
- Sécurité de processus grâce aux matériaux de haute qualité et à la longévité des outils.
- Brunissage pour une meilleure protection anticorrosion.
- Avec gicleurs à bille protégés, jusqu'à 80 bars.

##### Utilisation:

Usinage intérieur et extérieur sur des tours CNC avec tourelles revolver BMT.

Pour l'usinage intérieur avec un porte-outils pour barre d'alésage ou un foret à plaquettes.

##### Adapté(s) pour:

Tours CNC avec tourelles revolver BMT. **DMG MORI:** NLX 4000; NLX 1500; NLX 2000; NLX 2500; NLX 3000; NTX 2000 Generation 2; NTX 2500 Generation 2; NTX 3000 Generation 2

**FOCUS CNC:** FBL#250; FBL#320; FNL#250; FNL#320

**MT EVO:** T25; T32

**TAKISAWA:** TS#3000 T12 (3 tasseaux en T); TS#4000 T12 (3 tasseaux en T); TS#5000 T12 (3 tasseaux en T)

## Fiche technique

### Remarque(s):

Autres porte-outils BMT de différentes tailles et dimensions disponibles sur demande.  
Veuillez noter qu'il vous incombe de vérifier la compatibilité du porte-outils avec votre machine avant l'achat. Nous ne pouvons garantir une adaptation parfaite.

### Description technique

I <sub>1</sub>	120 mm
h <sub>1</sub>	108 mm
L <sub>1</sub>	84 mm
L <sub>3</sub>	25 mm
Z	70 mm
x	80 mm
d <sub>a</sub>	40 mm
L <sub>2</sub>	94 mm
Type de produit	Porte-outils