

**Plaquette de fraisage XDLW 070308 SR, pour fraises HPC FeedKing, HB4025****Données de commande**

N° commande	212931 ST1400
GTIN	4069515004909
Classe d'article	21A

Description**Remarque(s):**

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p \max}$

Description technique

Rayon d'angle	0,8 mm
Rayon de programmation pour $a_{p \max}$	1,58 mm
Code ISO plaquette	XDLW 070308 SR
Type	ST1400
Nuance	HB4025
Type d'outils	Carbure
Profondeur de coupe max. $a_{p \max}$	0,85 mm
Avance f_z par dent	0,65 mm
Nombre de changements/dents	4

Type de produit

Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	180 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	160 m/min	P
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		
Air	adaptée		